

**TM-I**  
**VT-TM-I 18 MC NE OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili cinque diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante laser SMark e con PrintJet ADVANCED, plotter, MC-Mobilo o pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                  | VT-TM-I 18 MC NE OR                               |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1714101690</a>                        |
| Versione              | TM-I, Marcatori per inserti, 18 x 4 mm, arancione |
| GTIN (EAN)            | 4008190368623                                     |
| CPZ                   | 640 Pezzo                                         |
| Prodotto alternativo  | <a href="#">1718440000</a>                        |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                        |

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**TM-I**  
**VT-TM-I 18 MC NE OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 4 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,157 inch |
| Posizione verticale | 18 mm  | Altezza (pollici)    | 0,709 inch |
| Profondità          | 1,7 mm | Profondità (pollici) | 0,067 inch |
| Peso netto          | 0,3 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                               |           |                                                                 |                     |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                       | No        | Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C        |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2       | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 3                   |
| Colori                        | arancione | Industrie consigliate                                           | Trasporti, Macchine |
| Larghezza                     | 4 mm      | Materiale                                                       | poliammide 66       |
| Qtà/foglio                    | 64        | Tipo di stampa                                                  | Neutro              |

**Segnafile e segnacavi**

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                     |

**TM-I**  
**VT-TM-I 18 MC NE OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

