GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-PO
Nr.Cat.	1719500000
Versione	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29, Polietilene
GTIN (EAN)	4008190352769
CPZ	50 Pezzo

GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	0,86 g

Dati Generali

Spessore	3 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Diametro della guarnizione ad anello	43,5 mm
Diametro esterno	43,5 mm	Diametro interno D2	37 mm
Filettatura (esterna)	PG 29	Guarnizione	PE-HD
Materiale	Polietilene	Pressacavi	PG
Spessore	3 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

