

**GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GWDR PG48-PO
Nr.Cat.	<a href="#">1719530000</a>
Versione	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 48, Polietilene
GTIN (EAN)	4008190352790
CPZ	5 Pezzo

**GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 3,4 g

**Dati Generali**

Spessore	3 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Diametro della guarnizione ad anello	69 mm
Diametro esterno	69 mm	Diametro interno D2	59,3 mm
Filettatura (esterna)	PG 48	Guarnizione	PE-HD
Materiale	Polietilene	Pressacavi	PG
Spessore	3 mm		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**