GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG16-NP
Nr.Cat.	1719580000
Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 16, neoprene
GTIN (EAN)	4008190352844
CPZ	100 Pezzo

GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	0,9 g

Dati Generali

Spessore	1,2 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Diametro della guarnizione ad anello	30 mm
Diametro esterno	30 mm	Diametro interno D2	22,5 mm
Filettatura (esterna)	PG 16	Materiale	neoprene
Pressacavi	PG	Spessore	1,2 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

