

**EWS (dispositivo di drenaggio)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Elementi di compensazione della pressione provvedono ad una buona areazione della custodia evitando la formazione di condensa - e ciò mantenendo il grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EWS M 25X1,5
Nr.Cat.	1719740000
Versione	EWS (dispositivo di drenaggio), Elemento di compensazione, M 25, 5 mm, Poliammide
GTIN (EAN)	4008190353001
CPZ	20 Pezzo

Foglio dati

EWS (dispositivo di drenaggio) EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0,906 inch
Peso netto	13,25 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	30 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	40 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5 Nm
Filettatura (esterna)	M 25	Grado di protezione	IP54
Lunghezza filettatura	5 mm	Materiale	Poliammide
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex e II, II 2 GD
------------	------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati**EWS (dispositivo di drenaggio)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni