

SlimFix X
VT SFX 10/23 MC NE GE V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT SFX 10/23 MC NE GE V0
Nr.Cat.	1727770004
Versione	SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190382490
CPZ	320 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

SlimFix X
VT SFX 10/23 MC NE GE V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	10 mm
Posizione verticale	23 mm
Profondità	0,5 mm
Peso netto	0,559 g

Larghezza (pollici)	0,394 inch
Altezza (pollici)	0,906 inch
Profondità (pollici)	0,02 inch

Dati generali

Alogeni	No
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0
Colori	giallo
Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Materiale	poliammide 66
Versione	Montaggio con fascette serracavo

Campo delle temperature di impiego	-50...120 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Dimensioni del campo di siglatura	23 x 5 mm
Larghezza	10 mm
Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No
Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²

Diametro esterno conduttore	7 - 40 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01

ETIM 4.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Foglio dati

SlimFix X
VT SFX 10/23 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni