

**SlimFix**  
**VT SF 00/21 MC NE BL V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |
| Tipo                  | VT SF 00/21 MC NE BL V0                                      |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1730580002</a>                                   |
| Versione              | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, blu |
| GTIN (EAN)            | 4008190954475                                                |
| CPZ                   | 800 Pezzo                                                    |
| Prodotto alternativo  | <a href="#">1918530000</a>                                   |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                   |

**SlimFix**  
**VT SF 00/21 MC NE BL V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 3,2 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,126 inch |
| Posizione verticale | 21 mm   | Altezza (pollici)    | 0,827 inch |
| Profondità          | 3,2 mm  | Profondità (pollici) | 0,126 inch |
| Peso netto          | 0,236 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                   |             |                                    |                     |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                           | No          | Campo delle temperature di impiego | -50...120 °C        |
| Classe d'infiammabilità UL 94     | V-0         | Colori                             | blu                 |
| Dimensioni del campo di siglatura | 21 x 3.2 mm | Industrie consigliate              | Trasporti, Macchine |
| Larghezza                         | 3,2 mm      | Materiale                          | poliammide 66       |
| Tipo di stampa                    | Neutro      |                                    |                     |

**Segnafile e segnacavi**

|                                       |                      |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Alogeni                               | No                   | Diametro esterno conduttore           | 1 - 1.3 mm           |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 1,3 mm               | Diametro esterno del conduttore, min. | 1 mm                 |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 0,25 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,18 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Foglio dati**

**SlimFix**  
**VT SF 00/21 MC NE BL V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**