

**GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR M32-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M32-NP
Nr.Cat.	1736260000
Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 32, neoprene
GTIN (EAN)	4008190956059
CPZ	50 Pezzo

**GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR M32-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 1,36 g

Dati Generali

Spessore	1,5 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Diametro della guarnizione ad anello	42 mm
Diametro esterno	42 mm	Diametro interno D2	32 mm
Filettatura (esterna)	M 32	Materiale	neoprene
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
Spessore	1,5 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

**GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene)
GWDR M32-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni