

**EA (rondelle di terra)
EA-RING MS/M 50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Gli anelli di messa a terra vengono utilizzati in particolare quando si toglie la schermatura dal pressacavo; devono avere lo stesso potenziale degli altri pressacavi di una custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EA-RING MS/M 50
Nr.Cat.	1736530000
Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, M 50, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190963644
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

EA (rondelle di terra) EA-RING MS/M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	111,5 mm	Lunghezza (pollici)	4,39 inch
Peso netto	41,8 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Spessore	1,5 mm	Diametro esterno	67 mm
Diametro interno D2	13,5 mm	Distanza quota interna B	58 mm
Filettatura (esterna)	M 50	Larghezza quota esterna C	40 mm
Materiale	ottone, nichelato	Pressacavi	metrico
Spessore	1,5 mm		

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD

Foglio dati**EA (rondelle di terra)
EA-RING MS/M 50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni