

SKMU MS (controdado in ottone)
SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com



Weidmüller vanta un vasto assortimento di sistemi di introduzione di cavi/conduttori: diversi tipi di collegamenti a vite in plastica, ottone e acciaio inox con classe di protezione IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Grazie ai sistemi modulari per l'inserimento di cavi e conduttori, è possibile introdurre i conduttori preconfezionati nei dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre sono disponibili sia sistemi di introduzione di cavi/conduttori sia raccordi a vite per cavi certificati EX.

- Pressacavi in plastica e ottone
- Pressacavi EMC
- Per settori a rischio di esplosione
- Approvazioni VDE, CSA e UL

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M25 MS
Nr.Cat.	1737010000
Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3 mm, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190956486
CPZ	100 Pezzo

SKMU MS (controdado in ottone)
SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 1,8 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati Generali

Spessore	3,5 mm	Apertura della chiave 1	28 mm
Diametro esterno	30 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Filettatura (interna)	M 25	Lunghezza filettatura	3 mm
Materiale	ottone, nichelato	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico	Spessore	3,5 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

SKMU MS (controdado in ottone)
SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni