

**SlimFix Clip  
SFC 1/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix Clip unisce due vantaggi: l'esclusivo meccanismo di chiusura offre l'affidabilità di un marcatore chiuso e la facilità d'installazione di un marcatore aperto. Il meccanismo di chiusura a clip consente la rapida e pratica installazione del marcatore anche dopo il cablaggio del conduttore. Le SlimFix Clip sono ideali per conduttori e cavi con diametro esterno max. di 5 mm. L'ampia superficie di siglatura (fino a 30 mm) consente l'inserimento di lunghe stringhe di caratteri. Il materiale è esente da alogeni e presenta una classificazione d'infiammabilità V2.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V2
- Montaggio veloce, senza utensili
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard
- Disponibilità nelle lunghezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFC 1/12 MC NE GE                                                    |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1747320004</a>                                           |
| Versione              | SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, giallo |
| GTIN (EAN)            | 4008190995508                                                        |
| CPZ                   | 200 Pezzo                                                            |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                           |

**SlimFix Clip**  
**SFC 1/12 MC NE GE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 5,8 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,228 inch |
| Posizione verticale | 12 mm   | Altezza (pollici)    | 0,472 inch |
| Profondità          | 7 mm    | Profondità (pollici) | 0,276 inch |
| Peso netto          | 0,475 g |                      |            |

**Dati generali**

|                               |               |                                                                 |              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No            | Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2           | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4            |
| Colori                        | giallo        | Dimensioni del campo di siglatura                               | 12 x 4.1 mm  |
| Industrie consigliate         | Macchine      | Larghezza                                                       | 5,8 mm       |
| Materiale                     | poliammide 66 | Tipo di stampa                                                  | Neutro       |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 2 - 3.5 mm           |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3,5 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm                 |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SlimFix Clip  
SFC 1/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

