

**Staffa di serraggio  
KLBUE 15-32 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Tipo       | KLBUE 15-32 CPF                         |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1752711001</a>              |
| Versione   | Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio |
| GTIN (EAN) | 4032248044443                           |
| CPZ        | 10 Pezzo                                |

**Staffa di serraggio  
KLBUE 15-32 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 33,5 mm | Larghezza (pollici)  | 1,319 inch |
| Posizione verticale | 32 mm   | Altezza (pollici)    | 1,26 inch  |
| Profondità          | 64 mm   | Profondità (pollici) | 2,52 inch  |
| Peso netto          | 84,5 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                |               |                                |       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzino, max. | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzino       | 10 °C...40 °C |                                |       |

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | Sì          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                                 |       |       |
|----------|---------------------------------|-------|-------|
| Versione | per collegamento di schermatura | Guida | TS 27 |
|----------|---------------------------------|-------|-------|

**Dati dei materiali**

|           |         |        |        |
|-----------|---------|--------|--------|
| Materiale | acciaio | Colori | grigio |
|-----------|---------|--------|--------|

**Dimensioni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 36 mm |
|-----------------|-------|

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                         |       |                         |       |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Diametro del cavo, max. | 32 mm | Diametro del cavo, min. | 15 mm |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002020    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-90 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-50 | eClass 8.1 | 27-14-11-50 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-50 | eClass 9.1 | 27-14-11-50 |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Staffa di serraggio  
KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                               |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Documentazione utente | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |