

**LaserMark
LM WO 15/70 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



I segnacavi LM WriteOn in fogli A4 sono usati per siglare conduttori e cavi di diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Siglatura semplice e veloce tramite stampante laser in formato A4 o tramite pennarello STI

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LM WO 15/70 WS
Nr.Cat.	1759871044
Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248026951
CPZ	10 Pezzo

**LaserMark
LM WO 15/70 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	10,4 g		

Dati generali

Adesivo	Acilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	15 x 30 mm	Larghezza	70 mm
Materiale	Pellicola in poliestere	Numero di marcatori per unità di imballaggio	520
Qtà/foglio	52	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	8.2 - 14.3 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	14,3 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8,2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	50 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Foglio dati

**LaserMark
LM WO 15/70 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni