

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamma di segnafile e segnacavi Weidmüller offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego spazia dai conduttori più sottili ai cavi con elevato diametro esterno. La gamma dei prodotti include anche sistemi combinati, composti da marcatori singoli, tubetti trasparenti e marcatori montabili con fascette serracavo.

Sono disponibili marcatori aperti e chiusi, stampati o neutri per una siglatura personalizzata. I segnafile Weidmüller, a basse emissioni e privi di alogeni, soddisfano sia le norme europee sia gli standard interni di noti produttori di impianti.

Marcatori per conduttori e cavi - Sono disponibili sistemi per:

- applicazione di marcatori prestampati per soddisfare qualsiasi esigenza di siglatura;
- siglatura con caratteri standard;
- combinazione di caratteri personalizzati e prestampati per formare un codice;
- siglatura personalizzata con laser SMark, PrintJet, plotter MCP Plus, MC-Mobilo, stampanti laser (formato A4), stampanti a trasferimento termico o pennarello STI.

È disponibile una campionatura di segnafile Weidmüller ordinabile con il Nr.Cat. 1640420000.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI F 2-17.5 WS/GE
Nr.Cat.	1764050000
Versione	CableLine, Segnafile e segnacavi, 17.5 x 9 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248052431
CPZ	10 Pezzo

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0,354 inch
Posizione verticale	17,5 mm	Altezza (pollici)	0,689 inch
Peso netto	21,2 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...120 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	9 mm	Materiale	Poliestere, esente da PVC
Qtà/foglio	352	Tipo di stampa	Neutro

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

