

**SKMU PA (controdado di plastica)
SKMU M40 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller vanta un vasto assortimento di sistemi di introduzione di cavi/conduttori: diversi tipi di collegamenti a vite in plastica, ottone e acciaio inox con classe di protezione IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Grazie ai sistemi modulari per l'inserimento di cavi e conduttori, è possibile introdurre i conduttori preconfezionati nei dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre sono disponibili sia sistemi di introduzione di cavi/conduttori sia raccordi a vite per cavi certificati EX.

- Pressacavi in plastica e ottone
- Pressacavi EMC
- Per settori a rischio di esplosione
- Approvazioni VDE, CSA e UL

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M40 - K GR
Nr.Cat.	1772490000
Versione	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130238
CPZ	50 Pezzo

SKMU PA (controdado di plastica)
SKMU M40 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 8,6 g

Dati Generali

Spessore	7 mm	Apertura della chiave 1	50 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2	Diametro esterno	57,75 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Filettatura (interna)	M 40
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
Spessore	7 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

**SKMU PA (controdado di plastica)
SKMU M40 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**