

**WS
WS 12/6 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di
bloccaggio e molto altro ancora.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 12/6 MC NE GN
Nr.Cat.	1773551688
Versione	WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, verde
GTIN (EAN)	4032248141944
CPZ	600 Pezzo
stampante compatibile	1324380000 2438520000 2438510000

WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Peso netto	0,215 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

Dati generali

Applicazione / Produttore	Weidmueller, Allen-Bradley	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Caratteri stampati	senza	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	5	Colori	verde
Larghezza	6 mm	Materiale	poliammide 66

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

