

**Serie Z
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di bloccaggio e molto altro ancora.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOSF ZT2.5
Nr.Cat.	1816150000
Versione	Serie Z, Elemento di codifica, giallo, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726
CPZ	50 Pezzo

Foglio dati

Serie Z KOSF ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	2,9 mm	Larghezza (pollici)	0,114 inch
Posizione verticale	4,4 mm	Altezza (pollici)	0,173 inch
Profondità	11,25 mm	Profondità (pollici)	0,443 inch
Peso netto	0,2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks