

TM
TMX 30 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

La vasta gamma di segnafile TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafile sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafile TM garantiscono massima flessibilità di montaggio. Sono disponibili in cinque diverse lunghezze (12, 15, 18, 20, 30 mm) e undici formati: un tipo di marcatore per tutti segnafile.

- Protezione ottimale dei marcatori siglati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TMX 30 V0
Nr.Cat.	1866680000
Versione	TM, Presa per spina x 20 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 10 - 317 mm
GTIN (EAN)	4032248436958
CPZ	400 Pezzo

TM
TMX 30 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	0,62 g		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	trasparente	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Larghezza	20 mm	Materiale	PVC
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafili e segnacavi

Diametro esterno conduttore	10 - 317 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	317 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	10 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

TM
TMX 30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

