

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basis e MC-Mobilo.

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | CC 15/27 MC NE SI                                                           |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1876760000</a>                                                  |
| Versione              | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 27 mm, Supporto CC-H 15/27, argento |
| GTIN (EAN)            | 4032248467266                                                               |
| CPZ                   | 80 Pezzo                                                                    |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                                  |
| Prodotto alternativo  | <a href="#">1079550000</a>                                                  |

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 27 mm  | Larghezza (pollici)  | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 15 mm  | Altezza (pollici)    | 0,591 inch |
| Profondità          | 1 mm   | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Peso netto          | 1,41 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |               |                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Alogeni                                                         | No            | Applicazione / Produttore     | Supporto CC-H 15/27 |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C  | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2                 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4             | Colori                        | argento             |
| Industrie consigliate                                           | Macchine      | Larghezza                     | 27 mm               |
| Materiale                                                       | poliammide 66 |                               |                     |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

