

**VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio)
VG M12 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Produktabbildung

Pressacavi in ottone per la schermatura di frequenze di disturbo fino a 100 dB. La molla senza fine garantisce un contatto sicuro dello schermo del cavo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M12 - MS 1/EMV
Nr.Cat.	1909490000
Versione	VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4032248536412
CPZ	50 Pezzo

VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio) VG M12 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	28 mm	Lunghezza (pollici)	1,102 inch
Peso netto	12,62 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	14 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	8 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	6 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	10 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	8 Nm	Diametro cavo, esterno, max.	6,5 mm
Diametro cavo, esterno, min.	3 mm	Diametro schermo, max.	6,5 mm
Diametro schermo, min.	2,5 mm	Filettatura (esterna)	M 12
Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Guarnizione	NBR	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	6 mm	Materiale	ottone, nichelato
O-ring	NBR	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico	morsetto	Poliammide

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

**VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio)
VG M12 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

