

VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M20-K67 10-14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di
bloccaggio e molto altro ancora.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M20-K67 10-14
Nr.Cat.	1909700000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248536627
CPZ	50 Pezzo

VG K (pressacavo standard in plastica)
VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	41 mm	Lunghezza (pollici)	1,614 inch
Peso netto	12,7 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP