


**ESG**  
**ESG 8/13.5/43.3 SAI AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**


Accessori per i prodotti destinati all'elaborazione analogica dei segnali:

- Piastre terminali, per componenti nel formato dei morsetti componibili
- Supporti per il montaggio di separatori di segnale e indicatori IP6X
- Apparecchi per la calibrazione e la regolazione dei convertitori di segnali analogici
- MIRCOfinterface, per la trasmissione diretta a un comando, permette di risparmiare sulle spese di cablaggio
- cartellini
- Adattatore di programmazione, per la configurazione di moduli configurabili tramite PC
- Collegamento trasversale
- Moduli di alimentazione / Alimentazioni elettriche
- Morsetti di collegamento opzionali e morsetti per la compensazione del giunto freddo

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Nr.Cat.	<a href="#">1912130000</a>
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente
GTIN (EAN)	4032248541164
CPZ	5 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">1324380000</a>

## ESG ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	13,5 mm	Larghezza (pollici)	0,531 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0,315 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	9,76 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a> <a href="#">CAT U_REMOTE 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**Foglio dati**

**ESG**  
**ESG 8/13.5/43.3 SAI AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

