

SlimFix
SF 3/21 MC NE RT V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SF 3/21 MC NE RT V2
Nr.Cat.	1918900000
Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, rosso
GTIN (EAN)	4032248554287
CPZ	320 Pezzo
stampante compatibile	1324380000
Prodotto alternativo	1918880000

SlimFix
SF 3/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	4,6 mm	Larghezza (pollici)	0,181 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Profondità	4,8 mm	Profondità (pollici)	0,189 inch
Peso netto	0,409 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colori	rosso
Dimensioni del campo di siglatura	21 x 4.6 mm	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Larghezza	4,6 mm	Materiale	poliammide 66
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	3 - 3.7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	3,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**SlimFix
SF 3/21 MC NE RT V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

