

**ClipCard  
CC-H 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basis e MC-Mobilo.

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo                  | CC-H 30/60                            |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1934430000</a>            |
| Versione              | ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, Nero |
| GTIN (EAN)            | 4032248590995                         |
| CPZ                   | 10 Pezzo                              |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>            |

**ClipCard  
CC-H 30/60**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 60 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,362 inch |
| Posizione verticale | 30 mm  | Altezza (pollici)    | 1,181 inch |
| Profondità          | 5,5 mm | Profondità (pollici) | 0,217 inch |
| Peso netto          | 5 g    |                      |            |

**Dati generali**

|                               |               |                                    |              |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No            | Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2           | Colori                             | Nero         |
| Industrie consigliate         | Macchine      | Larghezza                          | 60 mm        |
| Materiale                     | poliammide 66 |                                    |              |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>         |

**Foglio dati****ClipCard  
CC-H 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**