

**OMNIMATE Power - Serie WGK  
DP WGK 25 GY BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Integrare, ampliare e personalizzare: il  
completamento perfetto per ogni applicazione.**

Gli accessori di sistema universali consentono un semplice adattamento delle interfacce in base alle specifiche esigenze delle rispettive applicazioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo               | DP WGK 25 GY BX                               |
| Nr.Cat.            | <a href="#">1936710000</a>                    |
| Versione           | OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante |
| GTIN (EAN)         | 4032248664788                                 |
| CPZ                | 50 Pezzo                                      |
| Parametri prodotto | UL:                                           |

**OMNIMATE Power - Serie WGK  
DP WGK 25 GY BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza           | 38,5 mm | Lunghezza (pollici) | 1,516 inch |
| Larghezza           | 10,9 mm | Larghezza (pollici) | 0,429 inch |
| Posizione verticale | 48,5 mm | Altezza (pollici)   | 1,909 inch |
| Peso netto          | 6,82 g  |                     |            |

**Parametri del sistema**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Famiglia prodotti | OMNIMATE Power - Serie WGK |
|-------------------|----------------------------|

**Dati del materiale**

|                                                  |            |                                            |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| Materiale isolante                               | Wemid (PA) | Colori                                     | grigio |
| Tabella dei colori (simile)                      | RAL 7035   | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0    |
| Temperatura di magazzino, min.                   | -25 °C     | Temperatura di magazzino, max.             | 55 °C  |
| Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 80 %       | Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio, max.                    | 120 °C     | Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
| Campo della temperatura di montaggio, max.       | 120 °C     |                                            |        |

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Testato secondo lo standard | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-----------------------------|------------------------|

**Imballaggio**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Lunghezza VPE | 45 mm  | Larghezza VPE | 150 mm |
| Altezza VPE   | 170 mm |               |        |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001283    | ETIM 4.0   | EC001283    |
| ETIM 5.0   | EC001283    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-34 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-34 | eClass 7.1 | 27-14-11-34 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-34 | eClass 9.0 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Note**

Note

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**OMNIMATE Power - Serie WGK  
DP WGK 25 GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo

[FL DRIVES EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL DRIVES DE](#)[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)[FL BASE STATION EN](#)[FL ELEVATOR EN](#)[FL POWER SUPPLY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[Declaration of the Manufacturer](#)