

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



La guaina termoretraibile TwinMark è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi con un diametro compreso tra 1,2 e 24 mm. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Vantaggi:

- Applicazione in spazi ristretti
- Stampa su 2 lati per una migliore leggibilità
- Segnafili stampati su supporto continuo
- La termoretrazione può essere effettuata con pistole ad aria calda

Variante senza alogeni TwinMark HSS-HF

Fornitura: su rotolo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y
Nr.Cat.	1961930000
Versione	Segnafili e segnacavi, 5.8 - 8 mm, 50.8 x 16 mm
GTIN (EAN)	4032248642625
CPZ	2.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	16 mm	Larghezza (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	50,8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	1,34 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Industrie consigliate	Trasporti
Larghezza	16 mm	Materiale	Poliolefina
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	5.8 - 8 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	8 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	5,8 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	2:1

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Software	M-Print PRO configuration file

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**