

**Industrial Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-SM
Nr.Cat.	1962790000
Versione	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 21,6 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Umidità	0…85 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC
Collegamento 2	Crimpatura	Descrizione articolo	Inserito maschio 2 LC, Singlemode
Grado di protezione	IP67 con custodia	Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Struttura	Inseri connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	Singlemode
Umidità	0…85 % umidità rel.		

Norme

Connettori a norma IEC 61754-20

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**