

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori LWL LC-Duplex secondo IEC 61754-20 per
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-LCD-SM
Nr.Cat.	1962980000
Versione	Connettore FO, Connettore LC-Duplex, Singlemode, IP20
GTIN (EAN)	4032248645169
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 9,1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Umidità	0…93 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Descrizione articolo	Connettore LC-Duplex, Singlemode
Diametro filo singolo, max.	1,4 mm	Diametro filo singolo, min.	0,6 mm
Diametro guaina, max.	3 mm	Diametro guaina, min.	2,8 mm
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Grado di protezione	IP20
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato
Materiale calotta antipolvere	TPE	Materiale del passacavo antipiegamento	TPE
Materiale ghiera	Zirconia, Foro 127 µm	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Tipo di filo	GOF, Singlemode	Umidità	0…93 % umidità rel.
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco		

Norme

Connettori a norma IEC 61754-20

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**