

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V01M-2SC-MM
Nr.Cat.	<a href="#">1963260000</a>
Versione	Connettore FO, Variante 1, SC-Duplex Multimode, IP67
GTIN (EAN)	4032248651733
CPZ	10 Pezzo

**Foglio dati**

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Peso netto 125,3 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C      Temperatura d'esercizio , min. -40 °C  
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 1, SC-Duplex Multimode	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode; 0,4 dB Multimode; 1,5 dB POF
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode	Tipo di filo	Multimode
Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco		

**Norme**

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 1, IEC 61754-24

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a>

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**