

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto  
SC

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Tipo       | IE-PS-V01M-2SC-SM                                     |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1963300000</a>                            |
| Versione   | Connettore FO, Variante 1, SC-Duplex Singlemode, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248651771   |
| CPZ        | 10 Pezzo  |

**Foglio dati**
**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 126,1 g

**Temperature**

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C          | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C |                                |        |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

|                               |  |                       |  |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|
| Cicli di inserimento          | 500                                    | Collegamento 1        | SCRJ   |
| Collegamento 2                | incollaggio, crimpatura,<br>lucidatura | Colori                | altro  |
| Descrizione articolo          | Variante 1, SC-Duplex<br>Singlemode    | Diametro guaina, max. | 10 mm  |
| Diametro guaina, min.         | 5 mm                                   | Grado di protezione   | IP67   |
| Materiale base della custodia | Pressofusione di zinco                 | Perdita d'inserzione  | 0,5 dB Singlemode; 0,4 dB<br>Multimode; 1,5 dB POF |
| Smorzamento a riflusso        | 40 dB Singlemode; 30 dB<br>Multimode   | Tipo di filo          | Singlemode   |
| Utilizzo materiale custodia   | PA, Pressofusione di zinco             |                       |  |

**Norme**

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 1,  
IEC 61754-24

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC002641    |
| ETIM 5.0   | EC002641    | ETIM 6.0   | EC001122    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-08 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

|  |  |
|--|--|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">GOST Approval</a>  |

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**