

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto LC

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | IE-PS-V04P-2LC-SM-BP   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1963350000</a>   |
| Versione   | Connettore FO, Variante 4, LC-Duplex Singlemode, protezione antipiegamento, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248651825  |
| CPZ        | 10 Pezzo   |

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 43,1 g |
|------------|--------|

**Temperature**

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C          | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzino       |        |
| Temperatura di posa            |                |                                |        |

**Dati generali**

|                               |   |                       |                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Cicli di inserimento          | 500   | Collegamento 1        | LC                                  |
| Collegamento 2                | incollaggio, crimpatura, lucidatura                         | Colori                | altro                               |
| Descrizione articolo          | Variante 4, LC-Duplex Singlemode, protezione antipiegamento | Diametro guaina, max. | 10 mm                               |
| Diametro guaina, min.         | 5 mm  | Grado di protezione   | IP67                                |
| Materiale base della custodia | PA UL 94 V0   | Perdita d'inserzione  | 0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode |
| Smorzamento a riflusso        | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode                           | Tipo di filo          | Singlemode                          |
| Utilizzo materiale custodia   | PBT, Pressofusione di zinco                                 |                       |                                     |

**Norme**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-106 var. 4,<br>IEC 61754-20 |
|--------------------|---|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC002641    |
| ETIM 5.0   | EC002641    | ETIM 6.0   | EC001122    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-08 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 |            |             |

**Approvazioni**

|              |   |
|--------------|---|
| Omologazioni |  |
|--------------|---|

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|  |  |
|--|--|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">GOST Approval</a>  |

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**