

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | IE-PS-V04P-2SC-SM |
| Nr.Cat. | 1963400000 |
| Versione | Connettore FO, Variante 4, SC-Duplex Singlemode, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248651870 |
| CPZ | 10 Pezzo |

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 48,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C
 Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Cicli di inserimento | 500 | Collegamento 1 | SCRJ |
| Collegamento 2 | incollaggio, crimpatura, lucidatura | Colori | altro |
| Descrizione articolo | Variante 4, SC-Duplex Singlemode | Diametro guaina, max. | 10 mm |
| Diametro guaina, min. | 5 mm | Grado di protezione | IP67 |
| Materiale base della custodia | PA UL 94 V0 | Perdita d'inserzione | 0,5 dB Singlemode; 0,4 dB Multimode; 1,5 dB POF |
| Smorzamento a riflusso | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode | Tipo di filo | Singlemode |
| Utilizzo materiale custodia | PA, Pressofusione di zinco | | |

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 61754-24

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | ETIM 4.0 | EC002641 |
| ETIM 5.0 | EC002641 | ETIM 6.0 | EC001122 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-08 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

| | |
|--|--|
| Brochure/Catalogo | CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Documentazione utente | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | GOST Approval |

Foglio dati**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**