

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto LC

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | IE-BS-V04P-LCD-SM-C |
| Nr.Cat. | 1963450000 |
| Versione | Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 4, giunto duplex LC, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248645541 |
| CPZ | 10 Pezzo |

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 26,7 g

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzino | |
| Temperatura di posa | | | |

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Cicli di inserimento | 500 | Collegamento 1 | LC Duplex |
| Collegamento 2 | LC Duplex | Colori | altro |
| Descrizione articolo | Variante 4, giunto duplex LC | Grado di protezione | IP67 |
| Materiale base della custodia | PA UL 94 V0 | Materiale delle guarnizioni | NBR |
| Perdita d'inserzione | ≤ 0,5 dB | Smorzamento a riflusso | ≥ 40 dB |
| Tipo di filo | Singlemode | | |

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4,
IEC 61754-20

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC001122 |
| UNSPSC | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 | | |

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads


| | |
|--|--|
| Brochure/Catalogo | CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Documentazione utente | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | GOST Approval |

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws