

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto LC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
Nr.Cat.	1963450000
Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 4, giunto duplex LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645541
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

Industrial Ethernet IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 26,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C
 Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 4, giunto duplex LC	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Materiale delle guarnizioni	NBR
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Tipo di filo	Singlemode		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4,
IEC 61754-20

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws