

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-C
Nr.Cat.	<a href="#">1963490000</a>
Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 4, giunto, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645589
CPZ	10 Pezzo

## Foglio dati

### Industrial Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 39,8 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 4, giunto	Materiale delle guarnizioni	NBR
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Categoria	Cat. 6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

### Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-51 N&deg; Certificato (cULus) E316369

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-C**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws