

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Nr.Cat.	<a href="#">1963500000</a>
Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 4, senza utensili, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645596
CPZ	10 Pezzo

## Foglio dati

### Industrial Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 41,9 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C  
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C  
Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Variante 4, senza utensili, EIA/TIA 586 A	Cablaggio	TIA-568A
Materiale delle guarnizioni	NBR	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.48
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

### Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4,  
IEC 60603-7-5 1 N&deg; Certificato (cULus) E316369

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws