

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BS-V05M-RJ45-C
Nr.Cat.	<a href="#">1963510000</a>
Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 5, giunto, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
CPZ	10 Pezzo

**Foglio dati**

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Peso netto 61,3 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C      Temperatura d'esercizio , min. -40 °C  
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 5, giunto	Materiale delle guarnizioni	NBR
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Categoria	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

**Norme**

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51      N&deg; Certificato (cULus) E316369

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****Industrial Ethernet  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E3.16369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**