

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BH-V04P
Nr.Cat.	1963520000
Versione	Custodia vuota, Elemento di base, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248645619
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	18,2 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	750	Colori	altro
Diametro guaina, max.	10 mm	Diametro guaina, min.	5 mm
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Materiale delle guarnizioni	NBR	Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare, Dado centrale

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval DUXR.E316369

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws