

**Industrial Ethernet  
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Nr.Cat.	<a href="#">1964430000</a>
Versione	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044
CPZ	1 Pezzo

## Industrial Ethernet IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 16,7 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

### Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SC
Collegamento 2	SCRJ	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito flangia SCRJ su 2 SC, Multimode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	PA	Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB	Struttura	Inseri connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Multimode, POF		

### Norme

Connettori a norma IEC 61754-4, IEC 61754-24

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

### Approvazioni

ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [GOST Approval](#)

**Industrial Ethernet  
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**

---

