

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V01P
Nr.Cat.	1965700000
Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248653928
CPZ	10 Pezzo

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 12,2 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C
 Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

Colori Nero Grado di protezione IP67
 Materiale base della custodia PA 6 GF Tipo di montaggio Solo all'interno

Norme

N° Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
 Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
 Omologazione/Certificato/Documento di conformità [UL Approval](#)
[GOST Approval](#)