

**IE-BP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BP-V01P
Nr.Cat.	<a href="#">1965700000</a>
Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248653928
CPZ	10 Pezzo

## IE-BP-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 12,2 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C      Temperatura d'esercizio , min. -40 °C  
 Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

### Dati generali

Colori Nero      Grado di protezione IP67  
 Materiale base della custodia PA 6 GF      Tipo di montaggio Solo all'interno

### Norme

N&deg; Certificato (cULus) E316369

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [UL Approval](#)  
[GOST Approval](#)