

**SAI-SK-M12-UNI 2029****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI-SK-M12-UNI 2029
Nr.Cat.	<a href="#">2330260000</a>
Versione	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
GTIN (EAN)	4032248592067
CPZ	20 Pezzo

**SAI-SK-M12-UNI 2029**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 1,35 g

**Temperature**

Temperatura ambiente -25 °C...+70 °C

**Dati generali**

Campo di temperatura custodia	-20 ... +90 °C	Grado di protezione	IP67
Materiale	PA 66	Materiale base della custodia	PA 66
Pressacavi	M 12		

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT U\\_REMOTE 16/17 EN](#)  
[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)