

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-SK-M12-UNI 2029
Nr.Cat.	2330260000
Versione	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
GTIN (EAN)	4032248592067
CPZ	20 Pezzo

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 1,35 g

Temperature

Temperatura ambiente -25 °C...+70 °C

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-20 ... +90 °C	Grado di protezione	IP67
Materiale	PA 66	Materiale base della custodia	PA 66
Pressacavi	M 12		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)