

**B KOTR M8 3P BU SAI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A seconda del tipo di coperchio, è possibile scegliere tra una vasta serie di connettori per circuito stampato. I connettori per circuito stampato M12 sono disponibili con codifica A e B, ma anche con codifica D. Occorre ricordare che il coperchio EA e il coperchio I/O delle custodie da 54 mm richiedono diversi connettori M12.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | B KOTR M8 3P BU SAI        |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2332380000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248594108              |
| CPZ        | 360 Pezzo                  |

**B KOTR M8 3P BU SAI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 3,336 g

**Dati tecnici della custodia vuota**

|                        |                             |                               |   |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Codifica               | M8 = nessuno                | Corrente nominale             | 4 A   |
| Grado di protezione    | IP67, completamente montato | Materiale base della custodia | LCP   |
| Materiale dei contatti | dorata                      | Numero di poli                | 3   |
| Pressacavi             | M 8                         | Schermato                     | No  |
| Tensione nominale      | 30 V                        | Tipo di collegamento          | Collegamento a saldare (reflow compatibile) |
| Versione               | Femmina                     |                               |   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-06-90-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-90-90 | eClass 8.1 | 27-06-90-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)