

B KOTR B M12 4POL D BU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A seconda del tipo di coperchio, è possibile scegliere tra una vasta serie di connettori per circuito stampato. I connettori per circuito stampato M12 sono disponibili con codifica A e B, ma anche con codifica D. Occorre ricordare che il coperchio EA e il coperchio I/O delle custodie da 54 mm richiedono diversi connettori M12.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	B KOTR B M12 4POL D BU
Nr.Cat.	2350590000
GTIN (EAN)	4032248672431
CPZ	220 Pezzo

B KOTR B M12 4POL D BU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 3,877 g

Dati tecnici della custodia vuota

Codifica	D	Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67, completamente montato	Materiale base della custodia	PBT
Materiale dei contatti	dorata	Numero di poli	4
Pressacavi	M 12	Schermato	Sì
Tensione nominale	30 V	Tipo di collegamento	Collegamento a saldare
Versione	Femmina		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)