

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di bloccaggio e molto altro ancora.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RKDG D15 PT6
Nr.Cat.	<a href="#">4323220000</a>
Versione	FieldPower®, tondo, IP65, 13 mm - 15 mm
GTIN (EAN)	4032248641222
CPZ	10 Pezzo

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 3,45 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

Temperatura di magazzino

**Indicazioni generali**

Alogeni	No	Campo di sezioni, max.	15 mm
Campo di sezioni, min.	13 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero	Esente da silicone	Sì
Grado di protezione	IP65	Materiale	EPDM
Spessore	18 mm	Tipo di cavi	tondo

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">FieldPower</a>