

**RKDG D9 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di  
bloccaggio e molto altro ancora.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RKDG D9 PT6
Nr.Cat.	<a href="#">4329610000</a>
Versione	FieldPower®, tondo, IP65, 7 mm - 9 mm
GTIN (EAN)	4032248668687
CPZ	10 Pezzo

**RKDG D9 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 26,3 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

Temperatura di magazzino

**Indicazioni generali**

Alogeni	No	Campo di sezioni, max.	9 mm
Campo di sezioni, min.	7 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero	Esente da silicone	Sì
Grado di protezione	IP65	Materiale	EPDM
Spessore	18 mm	Tipo di cavi	tondo

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">FieldPower</a>