

RKDG D9 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di
bloccaggio e molto altro ancora.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RKDG D9 PT6
Nr.Cat.	4329610000
Versione	FieldPower®, tondo, IP65, 7 mm - 9 mm
GTIN (EAN)	4032248668687
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

RKDG D9 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 26,3 g

Indicazioni generali

Alogeni	No	Campo di sezioni, max.	9 mm
Campo di sezioni, min.	7 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero	Esente da silicone	Sì
Grado di protezione	IP65	Materiale	EPDM
Spessore	18 mm	Tipo di cavi	tondo

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN](#)

Dati ingegneristici [STEP](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [FieldPower](#)