


**D-SERIES DRM
FS 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Gli accessori per i relè della gamma D-SERIES includono:

- Basi relè
- LED / Moduli di protezione
- Clip di bloccaggio metalliche

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | FS 2CO |
| Nr.Cat. | 7760056106 |
| Versione | D-SERIES DRM, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 4032248855582 |
| CPZ | 10 Pezzo |

**D-SERIES DRM
FS 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 24,7 mm | Larghezza (pollici) | 0,972 inch |
| Posizione verticale | 69,8 mm | Altezza (pollici) | 2,748 inch |
| Profondità | 28,9 mm | Profondità (pollici) | 1,138 inch |
| Peso netto | 33,5 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C | Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...70 °C |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

Uscita

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| Tensione di commutazione nominale | 250 V AC | Tensione di commutazione AC, max. | 300 V |
| Corrente permanente | 12 A | | |

Dati di contatto

Tipo di contatto 2 Contatto di scambio

Dati generali

| | | | |
|----------|--------------|-------------------------------|-------|
| Versione | forma piatta | Guida | TS 35 |
| Colori | Nero | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Classe di sovratensione | II | Grado di lordura | 2 |
| Grado di protezione | IP10 | Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita | 2 kV _{eff} / 1 min |
| Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita | ≥ 4 mm | Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti | 2 kV _{eff} / 1 min |
| Tensione impulsiva massima | 4 kV (1,2/50 µs) | | |

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Norme | EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508 | N° certificato (cURus) | E312083 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|

Foglio dati

D-SERIES DRM FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di collegamento

| Tecnica di collegamento cavi | | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Collegamento a vite | | 7 mm |
| Coppia di serraggio, min. | 0,5 Nm | Coppia di serraggio, max. | 0,8 Nm |
| Campo di sezioni, min. | 0,5 mm ² | Campo di sezioni, max. | 2,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 0,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 2,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 1,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm ² |
| Collegamento conduttore | Capocorda a forcina M3 (isolato) | Dimensione lama | Gr. PH1 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001456 | ETIM 5.0 | EC001456 |
| ETIM 6.0 | EC001456 | eClass 6.2 | 27-37-16-01 |
| eClass 7.1 | 27-37-16-03 | eClass 8.1 | 27-37-16-03 |
| eClass 9.0 | 27-37-16-03 | eClass 9.1 | 27-37-16-03 |

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto Per questo connettore femmina non è disponibile un collegamento trasversale.

Approvazioni

Omologazioni




ROHS Conforme

Downloads

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | DE_PA_5600_160310_001.pdf |

**D-SERIES DRM
FS 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Schema elettrico****Dimensional drawing**