

PLUGSERIES
PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Con la PLUGSERIES si possono commutare alte potenze. Secondo il principio modulare si possono inserire semplicemente relè e LED di indicazione, mentre la leva di tenuta/sgancio garantisce un bloccaggio sicuro. Il programma di fornitura è completato da 1 o 2 contatti di scambio e tensioni d'ingresso fra 24V e 230V. I ponticelli di collegamento trasversale ZQV 2,5 consentono il montaggio veloce di accoppiatori multipli a relè affiancandoli semplicemente.

Dati generali per l'ordinazione

Disponibile fino a	2017-12-31
Tipo	PRC Haltebuegel
Nr.Cat.	8536700000
Versione	PLUGSERIES, Clip di fissaggio
GTIN (EAN)	4032248171965
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

**PLUGSERIES
PRC Haltebuegel**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0,394 inch
Profondità	31,5 mm	Profondità (pollici)	1,24 inch
Peso netto	2,46 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...50 °C	Temperatura di magazzinaggio	

Dati generali

Materiale	Plastica	Colori	Nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Cordinazione di isolamento

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)